

Trec LH Echelle de rayonnage mobile

Informations du produit



Informations générales : Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur. Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Caractéristiques et avantages :

- Les dispositifs de roulement inférieurs sont équipés de roulettes freinées par ressort, qui établissent un contact solide avec le sol dès qu'elles sont sollicitées.
- En position de repos, vous pouvez ranger l'échelle à la verticale contre le rayonnage sans l'accrocher.

Disponible en trois Types :

1. **Comfortstep Trec LH** (Largeur extérieure: 380 mm.)
Saillie avec marche rembourrée
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,404
2. **Saferstep Trec LH** (Largeur extérieure: 420 mm.)
Saillie avec sertissage ZARGES Safer Step Technology
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,364
3. **Stella Trec LH** (Largeur extérieure: 490 mm.)
Saillie avec échelon large
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage × 0,268

Accessoires (sont vendus séparément):

- A1:** 99.XX40370 Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
A2: 99.XX41457 support intermédiaire en alliage d'aluminium
A3: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à droite
A4: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à gauche
 1 support intermédiaire par ca. 1 m de tube.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Aluminium naturel

Marquage: Selon la norme


Finition: anodisé

Norme: EN 131 Cat. Professional

Note: Charge max. 150 kg.

Trec LH Echelle de rayonnage mobile

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | Type | Nombre de marches | Hauteur d'accrochage vertical maximale m | Nombre d'échelons |
|---------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 99.XX0041412 | 1: Comfortstep Trec LH | 6 | 1.84–2.08 | - |
| 99.XX0041413 | 1: Comfortstep Trec LH | 7 | 2.09–2.33 | - |
| 99.XX0041414 | 1: Comfortstep Trec LH | 8 | 2.34–2.58 | - |
| 99.XX0041415 | 1: Comfortstep Trec LH | 9 | 2.59–2.83 | - |
| 99.XX0041416 | 1: Comfortstep Trec LH | 10 | 2.84–3.08 | - |
| 99.XX1141356 | 2: Saferstep Trec LH | 6 | 1.67–2.16 | - |
| 99.XX1141358 | 2: Saferstep Trec LH | 8 | 2.17–2.67 | - |
| 99.XX1141360 | 2: Saferstep Trec LH | 10 | 2.68–3.20 | - |
| 99.XX1141362 | 2: Saferstep Trec LH | 12 | 3.21–3.72 | - |
| 99.XX1141364 | 2: Saferstep Trec LH | 14 | 3.73–4.25 | - |
| 99.XX1141511 | 3: Stella Trec LH | - | 1.73-2.26 | 6 |
| 99.XX1141512 | 3: Stella Trec LH | - | 2.27-2.80 | 8 |
| 99.XX1141513 | 3: Stella Trec LH | - | 2.81-3.34 | 10 |
| 99.XX1141514 | 3: Stella Trec LH | - | 3.35-3.88 | 12 |
| 99.XX1141515 | 3: Stella Trec LH | - | 3.89-4.42 | 14 |
| 99.XX0040370. | A1 | - | - | - |
| 99.XX0041457. | A2 | - | - | - |
| 99.XX0041458. | A3 mm | - | - | - |
| 99.XX0041459. | A4 mm | - | - | - |