

## Nano Lok Edge miniblok met staalkabel, getest op scherpe rand

### Productinformatie



**Algemeen:** Mini valblok met staalkabel, direct op het band van het harnas aan te brengen. Ontworpen voor werken bij zeer scherpe randen.

Dit model is specifiek getest op een val over een zeer scherpe rand.  $R < 0,5 \text{ mm}$ .

#### Extra's voor meer veiligheid / comfort:

- Verbindingsbeugel van het blok direct op het harnas aan te brengen..
- Geen extra karabijnhaak nodig.
- Schokdemper weg te werken op het onderste deel van de rugbanden van het harnas.
- Valverklikker.
- De wartel van de bevestigingsbeugel helpt teveel draaien van de kabel tegen te gaan.

... [Read more](#)

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** - 35°C tot +57°C

**Norm:** EN 360

## Nano Lok Edge miniblok met staalkabel, getest op scherpe rand

### Technische gegevens

Lengte m	Type - Model	Karabijnhaak	Gewicht blok kg	Max. gewicht gebruiker kg
2,4	3.500.240	16 kN gate rated scaffold hook	3,74	141
2,4	3.500.243	16 kN gate rated scaffold hook	2,05	141