

## Milan Hub 2.0 A-028 reddingsapparaat

### Productinformatie



**Algemeen:** Pendel afdaalhulp; centrifugaalafremming. Veelzijdige inzet mogelijk: afdalen / anderen laten afdalen / zelf als laatste man met apparaat afdalen.

De 'Hub'-functie is voor beperkt optakelen, bijvoorbeeld om iemand van zijn lijn af te halen, na een val of ongeluk. Vervolgens kan men deze persoon veilig laten afdalen aan de Milan.

LET OP: Veilig en effectief werken met de Milan Hub vereist gerichte praktijktraining, die men periodiek herhaalt.

**Normen:** EN 1496-A, EN 341-A; ANSI Z359.4, CSA Z259.2.3-1B

**Afdaalsnelheid:** 0,9 m/sec; onafhankelijk van gewicht van gebruiker.

**Lijn:** 9 mm kernmantel lijn.

[... Read more](#)

**Materiaal:** Aluminium behuizing, gefreesd.

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** -35°C to +60°C.

**Norm:** EN 341, EN 1496

## Milan Hub 2.0 A-028 reddingsapparaat

### Technische gegevens

Artikelnr.	Maat	Max. aantal personen	Max. belasting kg	Afdaalsnelheid (m/s)	Afdaalhoogte max. (m)
19.15A-028-KIT-30	30	2	280	0,9	500
19.15A-028-KIT-50	50	2	280	0,9	500
19.15A-028-KIT-100	100	2	280	0,9	500
19.15A-028-KIT-XX	Special rope length	2	280	0,9	500